



Semplice il suo alloggiamento nei vs. cilindri di dosaggio;
bastano 3 spacchi fresati a 120°.
N.B. All'occorrenza, ripeterli sulla parte opposta del cilindro.



Massima sicurezza nei processi di riempimento e dosaggio
di sostanze alimentari, chimiche e farmaceutiche.




Per qualsiasi chiarimento di engineering
il nostro ufficio tecnico collaborerà con voi.
Ing. CARLO FRANCESCO CRESPI
CarloFrancescoCrespi@libero.it

Parmalapping
Technology

Via Galilei, 11 - 43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 30211 - Fax +39 0525 305257
www.parmalapping.it - info@parmalapping.it

Parmalapping
Technology



*Quando le nuove
tecnologie
diventano realtà*

PARTNER NELL'INNOVAZIONE

CAMICIE CERAMICHE PER CILINDRI SFILABILI E SOSTITUIBILI



Come è noto, il fissaggio tra camicie in ceramica sinterizzata e tubi metallici in genere, richiede una notevole precisione, in quanto essendo impossibile fissarle mediante il serraggio di viti, perché si frantumerebbero tutte, si usa la tecnica dell'accoppiamento forzato per interferenza diametrale.

Questa tecnica, molto costosa e rischiosa, richiede: non solo una notevole precisione, ma può essere fatta solo da persone altamente qualificate, in quanto, essendo la ceramica sinterizzata molto più dura (circa 1.800 Vickers) degli acciai, il rischio che si spezzi durante il suo inserimento nei cilindri è altissimo. Inoltre, se per qualsiasi ragione o necessità, si dovesse procedere alla sua rimozione, non c'è nessuna possibilità di intervento se non la sua distruzione.

Finalmente oggi, grazie ad un brevetto innovativo, è possibile inserire, bloccare e all'occorrenza togliere in modo sicuro e senza rischi, una camicia ceramica all'interno di un cilindro di dosaggio senza ricorrere all'accoppiamento per interferenza forzata diametrale.



- Camicie per cilindri, realizzate in ceramica sinterizzata, sfilabili e sostituibili.
- Ideali per cilindri dosatori di sostanze alimentari, chimiche e farmaceutiche.

"Non è più necessario rettificare i cilindri"

Facili da mettere e togliere in tutti i cilindri, siano essi in acciaio inox che in alluminio trattato.



Patent - Pending
Quality & Engineering



"Nessun tipo di rilascio"

La loro affidabilità e compatibilità con qualsiasi sostanza alimentare e non, è da considerarsi praticamente illimitata.

Va bene per tutte le tipologie di riempitrici a pistone.

Idonea a qualsiasi guarnizione. (anche ceramica)

L'ideale per la tenuta **Pol-inox** (durata da 1 a 10 volte di più)

Non ultimo, come tutti sanno, le camicie con relativi pistoni ceramici (molto costosi e delicati) sono il massimo per asetticità e pulizia. A tal proposito, in alternativa, abbiamo realizzato in collaborazione con i più accreditati esperti del settore, un pistone con una tenuta asettica, incorporata totalmente nel medesimo, priva di interstizi, sia attorno alla sua circonferenza, che sul suo piano frontale.

Denominata:

P.S.C. "prestige seal closed"